

CP 2060 SÜET KABARTMA

TEKNİK BİLGİ FORMU

KULLANIM ALANI ve ÖZELLİKLERİ

Metraj baskı uygulamalarında, OP-FR Serisi pigmentler ile renklendirilerek, elastik ve yumuşak tuşeli, süet görünümlü kabartma efekti elde etmek için kullanılan su bazlı baskı pastasıdır.
Baskı süresince çok rahat bir kullanımı vardır.
Belirtilen şartlarda fikselenir ise yıkama haslıkları yüksektir.
Baskının yıkama testleri, fikseldikten 24 saat sonra yapılmalıdır.
Ekolojik standartlara uygundur.

FİZİKSEL-KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Görünüm : Kremrengi Pasta
pH : 6-7,5 (25 °C/ 77 °F)
Yoğunluk : 1,01 g/ cm³ (25 °C/ 77 °F)
Viskozite : [(25 °C) sp: 6, rpm: 10 Brookfield] : 10.000 – 20.000 [mPa.s]

UYGULAMA

Kalıp : 34 mesh 80 mikron iplik veya 43 mesh 70 mikron iplikten yapılmış elek bezleri kullanılmalıdır.
Yöntem : Rotasyon baskı yöntemine uygundur.
Karışım : Renklendirmek için CP 2060 Süet Kabartma içerisine (%1-5) FA Serisi veya (%5-15) FR Serisi pigmentler ilave edilir
Viskoziteyi düşürmek için CP 2060 Süet Kabartma içerisine (%1-3) CP 2009 İnceltici ilave edilir. Viskoziteyi düşürmek için kesinlikle su kullanılmamalıdır. Kullanımdan önce karıştırılmalıdır ve tavsiye edilmeyen hiçbir katkı malzemesi kullanılmamalıdır.
Kullanımdan sonra şablonlar su ile temizlenir.

Fikse : 160 °C sıcaklıkta, 1,5 – 2 dakika fikse yapılmalıdır.

GÜVENLİK ve DEPOLAMA

Kullanımda, solunum ve cilt ile temas açısından zararlı maddeleri içermez. Göz ve ağız gibi hassas organlara teması durumunda bol temiz su ile yıkanmalı ve gerek duyulduğunda doktora başvurulmalıdır.

Ambalaj kapağı kapalı olarak (+5)-(+30) °C ısıda, havalandırılmalı ve kuru yerde depolanmalıdır. Üretim tarihinden itibaren 12 ay içerisinde tüketilmelidir.

AMBALAJ

15 ve 30 kg.lık plastik ambalajlardadır.

Yukarıda yer alan açıklama ve uygulama bilgileri, maddenin kullanım amacına yönelik olup bilgi edindirme mahiyetindedir. Bu nedenle bağlayıcılığı yoktur ve garanti olarak değerlendirilemez. Gerek duyduğunuzda Teknik kadromuz her zaman hizmetinizdedir.